



## Przegub Cardana, 1/4 cala, Typ: 1/4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	633500 1/4
GTIN	4018754012237
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Dobór materiału i specjalna technologia odkuwania gwarantują uzyskanie optymalnych czopów czworokątnych wg DIN3120 A 6,3 z kulką osadzoną na sprężynie, gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Bezbledne zakładanie końcówek dzięki wpuszczanym gniazdom, uwypuklonym czopom oraz czterem wpustom zatraskowym.

#### Norma:

**DIN 3123-C 6,3**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

#### Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

długość całkowita: 37 mm

### Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
długość całkowita	37 mm
z QuickRelease	nie
Rodzaj produktu	Łącznik

## Aksesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 13-elem., wymiary calowe	630561
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych do śrub Torx®, 1/4 cala 21-elem.	630761
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 22-elem. Typ 6	630266 6
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 38-elem. Typ 6	630016 6
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 63-elem.	630021
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4; 3/8 cala 48-elem.	630006
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 13 elem. Typ 6	630066 6
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 19 elem. Typ 6	630166 6
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 33 elem. metryczne / calowe	630661
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 36-elem. Typ 6	630861 6