

**Garant****POMX 10T5ZEER M, HB9525, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213169 ST900
GTIN	4045197714183
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Płytki o dużej wytrzymałości (grubość = 5,9 mm).

Dodatnia geometria zapewniająca wysoką wydajność.

Długość ostrza czołowego: 2 mm, dla zapewnienia wysokiej jakości powierzchni.

Szczególnie ekonomiczne dzięki 5 ostrzom.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 2,2 \text{ mm}$ .

Promień programowany przy  $a_{p \text{ maks.}}$ : 4,8 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 1,1 mm

**Opis techniczny**

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	4,8 mm
typ	ST900
posuw $f_z$ na ząb	1,1 mm
liczba wymian/ostrzy	5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	POMX 10T5ZEER M

Gatunek	HB9525
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	420 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	400 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	380 m/min	P
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		