


**POMX 10T5ZEER M, HB 9540, typ: ST1400**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213172 ST1400
GTIN	4045197714190
Klasa artykułu	21A

**Opis**
**Wykonanie:**

Płytki o dużej wytrzymałości (grubość = 5,9 mm).

Dodatnia geometria zapewniająca wysoką wydajność.

Długość ostrza czołowego: 2 mm, dla zapewnienia wysokiej jakości powierzchni.

Szczególnie ekonomiczne dzięki 5 ostrzom.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 2,2 \text{ mm}$ .

Promień programowany przy  $a_{p \text{ maks.}}$ : 4,8 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 1 mm

**Opis techniczny**

typ	ST1400
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	4,8 mm
posuw $f_z$ na ząb	1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	2,2 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,2 mm
Seria	Hi5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	POMX 10T5ZEER M
Gatunek	HB 9540
Materiał ostrza &nbsp;	HM