

**Wkładki skrawające HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231660 10
GTIN	4045197714268
Klasa artykułu	21M

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Materiał ostrza

 : HM

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 10 mm

Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym): 0,23 mm/obr,

Opis techniczny

Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym)	0,23 mm/obr,
Ø D	10 mm

dla elementu podstawowego Ø D	10 mm
Seria	HiPer-Drill
Gatunek	HB7725
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2