

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Klasa artykułu	21U

Opis

Wytaczaki stalowe 32/12 mm kod ISO uchwytu: A32X DCLNR/L12

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 38 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

wysokość mocowania L_2 : 31 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	38 mm
długość całkowita L	288 mm
\varnothing chwytu	35 mm
płytki podporowa	259033 2
Kąt ustawienia κ	95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
Przesunięcie osi L_3	22 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
wysokość mocowania L_2	31 mm
wielk. płytki	12 mm
wkręt płytki podporowej	259027 2
Długość wysięgu L_1	150 mm

kod ISO uchwyty	A32X DCLNR/L12
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259035 5
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki