

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario z obudową 16G, wysokość 850 mm, blat bambusowy, 12×20G, dł. blatu: 1500/2 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 922041 1500/2 |
| GTIN             | 4062406083342 |
| Klasa artykułu   | 9GG           |

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy ostabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50mm zusztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Z 1 parą wsporników do usztywnienia. Obudowa szuflady 16G zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu, nośności 75kg.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 150

**w dostawie::**

2× segment nóg, 1× para wsporników, obudowa z szufladami, blat roboczy.

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość: 850 mm

długość blatu: 1500 mm  
 głębokość blatu: 750 mm  
 grubość blatu: 50 mm  
 wysokość bloku szuflad: 300 mm  
 szerokość bloku szuflad: 400 mm

## Opis techniczny

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| głębokość użytkowa szuflad w G  | 20                          |
| wysokość  | 850 mm                      |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G   | 12×20                       |
| masa  | 82 kg                       |
| Liczba szuflad  | 2                           |
| głębokość blatu   | 750 mm                      |
| długość blatu   | 1500 mm                     |
| wysokość bloku szuflad  | 300 mm                      |
| szerokość użytkowa szuflad w G  | 12                          |
| głębokość użytkowa szuflad  | 500 mm                      |
| głębokość bloku szuflad   | 650 mm                      |
| grubość blatu   | 50 mm                       |
| szerokość bloku szuflad   | 400 mm                      |
| wysokość użytkowa bloku szuflad   | 225 mm                      |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg                      |
| szerokość użytkowa szuflad  | 300 mm                      |
| Seria   | vario                       |
| wykonanie konstrukcyjne   | Konstrukcja z rur stalowych |
| Grubość materiału   | 1 mm                        |
| wysokość stołu warsztatowego  | 850 mm                      |
| Nośność szuflad/szufladopółek   | 75 kg                       |
| grubość płyty   | 50 mm                       |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)  | 100 %                       |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Zamek patentowy        | wkładka modułowa   |
| Wybór kolorów          | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 12x20G   |
| Rodzaj produktu        | Stół warsztatowy kompletny                                     |

## Aksesoria

|   |              |
|---|--------------|
| Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 1500 mm   | 951951 1500  |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21   | 914227 KO21  |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm  | 927500 75    |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm   | 927500 150   |
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1                 | 950250 50/1  |
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1                 | 950250 75/1  |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1 | 950270 100/1 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1 | 950270 125/1 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1  | 950270 75/1  |
| Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 7   | 952315 7     |
| Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 26  | 954785 26    |
| Mata do szuflad Wymiar w G 12X20  | 951830 12X20 |
| Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 12X20                                     | 951885 12X20 |
| Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 12X20   | 951910 12X20 |
| Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg                           | 950180 75    |

|  |            |
|--|------------|
| Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1 | 926403 1   |
| Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003         | 950050 003 |
| Klucze demontażowe Typ 1                               | 950070 1   |