

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 16G, wysokość 950 mm, blat ciemny Eluplan, 12×20G, dł. blatu: 1500/3mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922057 1500/3
GTIN	4062406083656
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy ostabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg oszer. 50 mm, zusztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 16G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady pełnym wysuwem różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 100, 150

w dostawie::

2× segmenty nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad	300 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość blatu	750 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
szerokość bloku szuflad	400 mm
Liczba szuflad	3
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
długość blatu	1500 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
Seria	vario
wysokość bloku szuflad	400 mm
masa	93 kg
grubość blatu	50 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	325 mm
wysokość	950 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927500 100
Segmety nóg wysokość 900 mm	927000 900
Obudowa 16G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 400/3	927300 400/3
Błat roboczy okładziną z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnoszarym (eluplan) dł. blatu 1500 mm	926241 1500
Węzłówka Typ 1	927122 1