

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 16G, wysokość 950 mm, blat bambusowy, 12x20G, dł. blatu: 2000/2mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922051 2000/2
GTIN	4062406083540
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, zusztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 16G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady pełnym wysuwem różnicowym mechanizmem wysuwu, onośności 75kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 150

w dostawie::

2x segmenty nóg, 1x para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wypożyczenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
----------------------------	--------

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
głębokość bloku szuflad	650 mm
wysokość bloku szuflad	300 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
głębokość blatu	750 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	225 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
szerokość bloku szuflad	400 mm
grubość blatu	50 mm
masa	97 kg
długość blatu	2000 mm
wysokość	950 mm
Seria	vario
Liczba szuflad	2
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Węzłówka Typ 1	927122 1
Obudowa 16G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 300/2	927300 300/2
Błat roboczy o grubości 50 mmz bambusa klejonego krzyżowo dł. blatu 2000 mm	926001 2000
Segmenty nóg wysokość 900 mm	927000 900