

HOLEX®**Taśmy ściernie włókninowe (A), 20×520 mm, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 558481 100 |
| GTIN | 4045197719270 |
| Klasa artykułu | 52E |

Opis**Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązaniem żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.**

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

kolor: brązowe

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|---------|
| porównanie ziarnistości | 100 |
| kolor | brązowe |
| ziarnistość | zgrubne |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| wersja | A coarse |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| szerokość taśmy ściernej | 20 mm |
| długość taśmy ściernej | 520 mm |
| Atrybut nazwy produktu | 20×520 mm |