

3M**Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BS, 6×520 mm, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558494 100
GTIN	2050001774699
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.** elastyczna włókninowa taśma do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

kolor: brązowe

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	100
-------------------------	-----

ziarnistość	zgrubne
kolor	brązowe
wersja	A coarse
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	6 mm
długość taśmy ściernej	520 mm
Atrybut nazwy produktu	6x520 mm
oznaczenie producenta	SC-BS