

**Garant****Oprawki miedzowe Heavy Duty, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 45/4,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273558 45/4,1
GTIN	4062406084363
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

**Pasuje do :**

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

**w dostawie::**

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 160 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 225 mm

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	4,1 mm
wysokość przecinaka $h_5$	45 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	225 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	160 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	80 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Przecinaki