

**Garant**
**Oprawki miedzowe Heavy Duty, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 45/6,0 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273558 45/6,0
GTIN	4062406084387
Klasa artykułu	21U

**Opis**
**Wykonanie:**

Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

**Pasuje do :**

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

**w dostawie::**

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks.  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu: 180 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 225 mm

**Opis techniczny**

do maks. $\varnothing$ obrabianego przedmiotu	180 mm
wysokość przecinaka $h_5$	45 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	225 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	90 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Przecinaki