

Garant
Oprawki miedzowe Heavy Duty, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 60/3,1 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273558 60/3,1
GTIN	4062406084394
Klasa artykułu	21U

Opis
Wykonanie:

Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

w dostawie::

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 180 mm

długość całkowita L_{całk.}: 230 mm

Opis techniczny

długość całkowita L _{całk.}	230 mm
wysokość przecinaka h ₅	60 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	180 mm
Szerokość skrawania W	3,1 mm
wysięg L ₁ z szyjką	90 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Przecinaki