

**Garant****Oprawki miedzowe Heavy Duty, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 60/5,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273558 60/5,1
GTIN	4062406085216
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

**Pasuje do :**

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

**w dostawie::**

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 200 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 230 mm

**Opis techniczny**

wysokość przecinaka $h_5$	60 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	200 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	230 mm
Szerokość skrawania W	5,1 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	100 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Przecinaki