

Garant**Oprawki miedzowe Heavy Duty, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 100/5,1 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 273558 100/5,1 |
| GTIN | 4062406085247 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

w dostawie::

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 300 mm

długość całkowita L_{całk.}: 500 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| długość całkowita L _{całk.} | 500 mm |
| do maks. Ø obrabianego przedmiotu | 300 mm |
| wysokość przecinaka h ₅ | 100 mm |
| Szerokość skrawania W | 5,1 mm |
| wysięg L ₁ z szyjką | 150 mm |
| rodzaj zastosowania | neutralne |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| rodzaj chwytu | Uchwyt zaciskowy |
| możliwość wcinania osiowego | nie |

Rodzaj produktu

Przecinaki