

**Garant****Oprawki miedzowe Heavy Duty, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 60/6,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273558 60/6,0
GTIN	4062406085223
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

**Pasuje do :**

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

**w dostawie::**

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks.  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu: 210 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 230 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	230 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
wysokość przecinaka $h_5$	60 mm
do maks. $\varnothing$ obrabianego przedmiotu	210 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	105 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Przecinaki