

Garant**Oprawki miedzowe Heavy Duty, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 100/6,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273558 100/6,0
GTIN	4062406085254
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

w dostawie::

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 400 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 500 mm

Opis techniczny

wysokość przecinaka h_5	100 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	500 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	400 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
wysięg L_1 z szyjką	200 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Przecinaki