

3M**Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BS, 6×520 mm, porównanie ziarnistości:
280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558494 280
GTIN	2050001774910
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.** elastyczna włókninowa taśma do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: bardzo drobny

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

Opis techniczny

kolor	niebieskie
-------	------------

ziarnistość	bardzo drobny
porównanie ziarnistości	280
wersja	A very fine
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	6 mm
długość taśmy ściernej	520 mm
Atrybut nazwy produktu	6x520 mm
oznaczenie producenta	SC-BS