

**3M****Taśmy ścierne, Cubitron™II 947A, 10×330 mm, ziarnistość: 80**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 558425 80     |
| GTIN             | 4054596028319 |
| Klasa artykułu   | 53S           |

## Opis

### Wykonanie:

**Cubitron™ II taśma ścierna 947A** z precyzyjnie ukształtowanym ziarnem ceramicznym i tlenkiem aluminium na lekkiej podkładce tkaninowej X. Elastyczna taśma ścierna do wymagających prac ściernych na **maszynach prowadzonych ręcznie i maszynach na długie taśmy**. Chłodny szlif dzięki środkom pomocniczym.

tkanina X (elastyczna) do **szlifierek ręcznych** i szlifierek taśmowych z długą taśmą.

### Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak **stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan**, aluminium.

### wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: ceramika

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

## Opis techniczny

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ziarnistość                       | 80        |
| oznaczenie ziarnistości           | ceramika  |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 %   |
| szerokość taśmy ściernej          | 10 mm     |
| długość taśmy ściernej            | 330 mm    |
| Atrybut nazwy produktu            | 10×330 mm |