

**Taśmy ścierne, ziarno ceramiczne XK870F, 20×815 mm, ziarnistość: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558411 120
GTIN	4018875122235
Klasa artykułu	56V

**Opis****Wykonanie:**

**Taśma ścierna XK870** z samoostrzącym się **ziarnem ceramicznym (CER)** dla zapewnienia bardzo dobrej skrawalności i trwałości. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (**TOP Size**) zapewnia chłodny szlif i zwiększa wydajność skrawania.

tkanina F (elastyczna) do **szlifowania konturów na szlifierkach taśmowych do rur.**

**Zastosowanie:**

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak **stal stopowa, stopy niklu, chrom**, tytan, aluminium.

**wskazówka:**

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: ceramika

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

**Opis techniczny**

ziarnistość	120
-------------	-----

Materiały ściernie	ziarno ceramiczne
oznaczenie ziarnistości	ceramika
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ścierniej	20 mm
długość taśmy ścierniej	815 mm
Atrybut nazwy produktu	20×815 mm