



Baterie alkaliczno-manganowe, typ: LR14



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 081553 LR14 |
| GTIN | 4013674003792 |
| Klasa artykułu | 08C |

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości markowe baterie **alkaliczno-manganowe** o **2–3-krotnie większej trwałości** i **ponad dwukrotnie dłuższym okresie magazynowania** niż baterie cynkowo-węglowe. Wydajne, markowe baterie alkaliczne X-Power charakteryzujące się wyjątkową jakością i długo utrzymującą się wydajnością energetyczną, przeznaczone do wymagających zastosowań o wysokim zapotrzebowaniu na energię. Długi okres przydatności – do 7 lat.

Liczba dołączonych baterii: 2

budowa chemiczna: alkaliczno-manganowe

Oznaczenie akumulatora: Baby, C

napięcie znamionowe: 1,5 V

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Liczba dołączonych baterii | 2 |
| napięcie znamionowe | 1,5 V |
| budowa chemiczna | alkaliczno-manganowe |
| z możliwością ponownego naładowania | nie |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| wielkość międzynarodowa | LR14 |
| masa (szt.) | 68,5 g |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| Oznaczenie akumulatora | Baby, C |
| Rodzaj produktu | Bateria |