




Baterie alkaliczno-manganowe, typ: LR6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081554 LR6
GTIN	4013674155750
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości markowe baterie **alkaliczno-manganowe** o **2–3-krotnie większej trwałości** i **ponad dwukrotnie dłuższym okresie magazynowania** niż baterie cynkowo-węglowe.

Wydajne, markowe baterie alkaliczne X-Power charakteryzujące się wyjątkową jakością i długo utrzymującą się wydajnością energetyczną, przeznaczone do wymagających zastosowań o wysokim zapotrzebowaniu na energię. Długi okres przydatności – do 7 lat.

Liczba dołączonych baterii: 20

budowa chemiczna: alkaliczno-manganowe

Oznaczenie akumulatora: Mignon, AA

napięcie znamionowe: 1,5 V

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	20
napięcie znamionowe	1,5 V
wielkość międzynarodowa	LR6
z możliwością ponownego naładowania	nie
budowa chemiczna	alkaliczno-manganowe

masa (szt.)	25 g
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Oznaczenie akumulatora	Mignon, AA
Rodzaj produktu	Bateria