

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy, z lewej strony 5 szuflad, środek otwarty, z prawej strony 4 szuflady, blat bukowy multipleks, 20×20G, dł. blatu: 2000mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 921204 2000   |
| GTIN             | 4062406086428 |
| Klasa artykułu   | 9GG           |

**Opis****Wykonanie:**

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.

Część środkowa z cofniętym, otwartym korpusem umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu.

Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.

Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.

**Umieszczenie:**

Wysokość frontów szuflad (lewych) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

## Opis techniczny

|   |  |
|---|--|
| Seria   | Ready-to-go  |
| głębokość użytkowa szuflad  | 500 mm   |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 800 kg   |
| szerokość użytkowa szuflad w G  | 20   |
| Liczba szuflad  | 9  |
| głębokość użytkowa szuflad w G  | 20   |
| wysokość  | 850 mm   |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G   | 20×20  |
| grubość blatu   | 50 mm  |
| wysokość użytkowa bloku szuflad   | 525 mm   |
| głębokość podstawy  | 700 mm   |
| długość blatu   | 2000 mm  |
| szerokość podstawy  | 1900 mm  |
| głębokość blatu   | 750 mm   |
| masa  | 211,4 kg   |
| szerokość użytkowa szuflad  | 500 mm   |
| wykonanie konstrukcyjne   | Konstrukcja z rur stalowych                                    |
| Grubość materiału   | 1 mm   |
| wysokość stołu warsztatowego  | 850 mm   |
| Nośność szuflad/szufladopótek   | 75 kg  |
| grubość płyty   | 50 mm  |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)  | 100 %  |
| Zamek patentowy   | wkładka modułowa   |
| Wybór kolorów   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu  | 20×20G   |
| Rodzaj produktu   | Stół warsztatowy   |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21  | 914227 KO21 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm    | 927800 150  |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm     | 927800 75   |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm    | 927800 100  |
| Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003 | 950050 003  |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm    | 927800 200  |