

**Uchwyt KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239022 40
GTIN	4047109039926
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

- uchwyt wyważony na Q 6,3 przy 10 000 obr. / min.
- z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa.

Norma:**DIN 69893****wskazówka:**

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.

Opis techniczny

Ø D _s chwytu ABS®	40 mm
długość występu L ₁	51 mm
długość wysięgu A	80 mm
adapter	HSK-A 100
chwyt	ABS
Norma na uchwyt	DIN 69893
chłodzenie wewnętrzne	tak
Ø zewn. d ₁	100 mm
Rodzaj produktu	Uchwyt ABS

