

**Podpórki śrubowe modułowy, najwyższa wysokość podpory: 88F mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	373552 88F
GTIN	4020772072858
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym. Wykonanie modułowe. Rozszerzenie wysokości do maks. 350mm, w połączeniu z pierścieniem pośrednim nr 373555.

wskazówka:

Z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000-375010.

najniższa wysokość podpory: 75 mm

\varnothing główki: 50 mm

\varnothing części dolnej: 50 mm

do łap o szerokości rowków: 14 - 22 mm

nośność: 30 kN

Opis techniczny

do łap o szerokości rowków	14 - 22 mm
\varnothing części dolnej	50 mm
najwyższa wysokość podpory	88 mm

nośność	30 kN
Ø główki	50 mm
najniższa wysokość podpory	75 mm