

HOLEX®**Latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z bateriami, kolor: GREY mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081437 GREY
GTIN	4062406087401
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej klasy solidna latarka kieszonkowa diodowa (LED) o długiej trwałości, z aluminium anodyzowanego. **Najnowsza technologia LED** zapewniająca **doskonałą moc światła** i niemal nieograniczoną żywotność (ok. 100 000 godzin).

- **zabezpieczenie przed stoczeniem się,**
- **przycisk pokryty gumą.**

Z **regulacją skupienia** światła głowicy świecącej, w różnych kolorach.

Funkcja latarki: Ognisko

stopień ochrony IP: IP 54

Funkcja latarki: Ognisko

stopień ochrony IP: IP 54

kolor obudowy: GREY

strumień światła, stopień 1: 250 lm

strumień światła, stopień 2: 100 lm

czas świecenia na stopniu 2: 12 h

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 54
--------------------	-------

Ø główki	27 mm
torba na pasek w zakresie dostawy	false
strumień światła, stopień 2	100 lm
kolor obudowy	GREY
czas świecenia na stopniu 2	12 h
strefa wg ATEX	Bez strefy ATEX
strumień światła, stopień 1	250 lm
liczba baterii	3
Źródło światła	LED
Funkcja latarki	Ognisko
długość całkowita	143 mm
Z ochroną przeciwybuchową	false

Akcesoria

Oprawka do baterii wersja 3AAA	081506 3AAA
--------------------------------	-------------