

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7520, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214866 ST900
GTIN	4045197716385
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek pozwala pracować pod wysokimi obciążeniami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,2 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,2 mm
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	10 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
Seria	Softcut®

współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 120504 PDER
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania