



Lampy warsztatowe LED z akumulatorem o naturalnej barwie światła, Typ: MULTI3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081514 MULTI3
GTIN	5708997356531
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

COLOUR MATCH. Specjalna dioda LED o wysokiej wartości CRI do **do perfekcyjnego odwzorowania barw**, o szczególnie długiej trwałości. Nadaje się zwłaszcza do wszystkich prac lakierniczych, polerskich, do czyszczenia i przygotowania. Zaprojektowana do użytku w lakierniach. **Wymienna soczewka szklana**, odporna na wszystkie rodzaje rozpuszczalników, również przy codziennym czyszczeniu. **MULTIMATCH 3.** Wydajna, przenośna akumulatorowa lampa warsztatowa z 5-stopniową regulacją temperatury barwy. Wskazanie pojemności akumulatora i pozostałego czasu pracy na odwrotnej stronie. Zintegrowana stopka do bezpośredniego montażu na statywie Scangrip 081252 1,35-3.

w dostawie::

W komplecie ładowarka, akumulator litowo-jonowy 11,1 V / 4000 mAh.

stopień ochrony IP: IP 67

Strumień światła: 3000 lm

czas świecenia: 15 h

Kolor światła CRI: 96

długość korpusu lampy: 240 mm

szerokość korpusu lampy: 230 mm

masa: 1970 g

Opis techniczny

masa	1970 g
szerokość korpusu lampy	230 mm
Kolor światła CRI	96
czas świecenia	15 h
stopień ochrony IP	IP 67
Strumień światła	3000 lm
długość korpusu lampy	240 mm