

**Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, Typ: 10/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341425 10/16
GTIN	4062406088354
Klasa artykułu	32W

Opis**Wykonanie:**

prosta, lekka konstrukcja.

Ze stożkiem DIN 238

Zastosowanie:

głównie do wiertarek ręcznych.

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	43 mm
uchwytów ze stożkiem	B 16
dł. uchwytu zamkniętego	92 mm
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
zakres mocowania	0 - 10 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe