

HEDI

Mobilny rozdzielacz zasilania dla F, B, PL, CZ, typ: 250



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081140 250
GTIN	4003644021079
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Mobilny rozdzielacz z gniaздkami wtykowymi, z mocną obudową, wzmocnioną twardą gumą. Przewód przyłączeniowy o długości 2,5 m H07RN-F 3G2,5 z wtyczką z zestykiem ochronnym 250V.

Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.

stopień ochrony IP: IP 44

szerokość: 205 mm

głębokość: 205 mm

wysokość: 217 mm

Strumień światła: 2000 lm

liczba gniazd wtykowych 250 V: 8

Opis techniczny

szerokość	205 mm
Strumień światła	2000 lm
liczba gniazd wtykowych 250 V	8
wysokość	217 mm
głębokość	205 mm
stopień ochrony IP	IP 44

