

**Garant**
**Frezy kuliste z Diabolo VHM, do kopiowania, TiAlN, Ø Dc×L1: 1X2,5 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	207373 1X2,5
GTIN	4062406089634
Klasa artykułu	11X

## Opis

### Wykonanie:

#### **GARANT Diabolo:**

specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane **dobrane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**. Kąt przechyłu  $\alpha=16^\circ$ .

Tolerancje:

- **promień ostrzy: Kontur promienia = 0 / -0,005 mm.**
- **Ø szyjki:  $D_4 = 0 / -0,01$  mm.**

#### **wskazówka:**

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję  $a_p$ !

Wartości dla:

Kopiowanie:  $a_p = \text{korekta } 0,05 \times D \times a_p$

**W celu obliczenia prędkości posuwu  $v_f$  użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!** np:  $v_f = 18000$  [obr./min]  $\times$   $f_z$  [mm/Z]  $\times$   $z$

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 0,8 mm

Promień ostrza  $R_1$ : 0,5 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 2,5 mm

Ø szyjki  $D_1$ : 0,96 mm

długość całkowita L: 45 mm

## Opis techniczny

Promień ostrza $R_1$	0,5 mm
Liczba zębów Z	2

Czynnik korekcji $a_{p\text{ korr}}$	1
posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,02 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	4 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	1 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
$\varnothing$ szyjki $D_1$	0,96 mm
długość ostrzy $L_c$	0,8 mm
długość całkowita L	45 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
wysięg $L_1$ z szyjką	2,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy obcinaniu	0,1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy kopiowaniu	0,05 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	0 / -0,005
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe