

Garant**Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, do uzupełniania, TiAlN, Typ: 1-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115375 1-10
GTIN	4062406089917
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

**bardzo wysoka odporność termiczna,
wyjątkowo mocne dzięki stabilnemu rdzeniowi.**

Wierzchołek o kształcie C.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 10 mm

liczba wiertel: 19

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

zakres wiertel	1 - 10 mm
stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
liczba wiertel	19
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba zębów Z	2
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 8
norma	DIN 338
Tolerancja Ø nominalnej	h8

kąt wierzchołkowy	135 stopni
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte