



Szczęki stopniowane, zestaw 3- elem., uzębienie skośne, do średnicy uchwytu: 315



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313235 315
GTIN	2050001929402
Klasa artykułu	33T

Opis

Zastosowanie:

ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania.** Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzanymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do toczenia oraz wiercenia.

Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhm Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

wskazówka:

- **dokupione szczęki nasadowe i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodowego i osiowego**
- **przy dopasowywaniu do uchwytu tokarskiego zwrócić uwagę na uzębienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwytów tokarskich i szczęki

długość L: 129 mm

szerokość B: 32 mm

wysokość H: 81 mm

wersja: 2-stopniowe.

Opis techniczny

wysokość H	81 mm
długość L	129 mm
szerokość B	32 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
wersja	2-stopniowe.
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego