



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 400



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313210 400
GTIN	2050001929082
Klasa artykułu	33T

Opis

Zastosowanie:

ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania.** Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzonymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. In Verbindung mit den Grundbacken als Dreh- oder Bohrbacken verwendbar.

Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhm Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

wskazówka:

- **dokupione szczęki nasadzane i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodowego i osiowego**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwytów tokarskich i szczęki

długość L: 130 mm

szerokość B: 45 mm

szerokość rowka D: 18 mm

rozstaw otworów b: 60 mm

długość wpustu A: 30 mm

Opis techniczny

do średnicy uchwytu	400 mm
rozstaw otworów b	60 mm
szerokość B	45 mm
szerokość rowka D	18 mm
długość L	130 mm
długość wpustu A	30 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego