

**Szczęki jednolite, zestaw 3-elem., uzębienie proste, do średnicy uchwytu: 250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313227 250
GTIN	2050001929211
Klasa artykułu	33T

**Opis****Wykonanie:**

Uzębienie hartowane i szlifowane.

**Zastosowanie:**

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzonymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

**Materiał:**

C45, ulepszona cieplnie.

**Pasuje do :**

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhms Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

**wskazówka:**

- **dokupione szczęki nasadzone i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodowego i osiowego**
- **przy dopasowywaniu do uchwytu tokarskiego zwrócić uwagę na uzębienie.**

długość L: 99 mm

szerokość B: 26 mm

wysokość H: 84 mm

**Opis techniczny**

długość L	99 mm
wysokość H	84 mm
do średnicy uchwytu	250 mm
szerokość B	26 mm
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego