



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 315



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313455 315
GTIN	2050001929617
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 140 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 50 mm

rozstaw otworów a: 30 mm

rozstaw otworów b: 28 mm

szerokość rowka D: 21 mm

Opis techniczny

rozstaw otworów a	30 mm
dla gwintu DIN 912	M16

wysokość H	50 mm
szerokość rowka D	21 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
długość L	140 mm
rozstaw otworów b	28 mm
szerokość B	50 mm