

**HEDI****Przedłużacze, 400 V / 16 A, Typ: 10BQ2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	081185 10BQ2
GTIN	4003644021192
Klasa artykułu	08B

## Opis

### Wykonanie:

**Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44).** Do surowych warunków pracy, odporny na działanie olejów i kwasów, z gładką, odporną na ścieranie powierzchnią.

**Bardzo elastyczny kabel opancerzony PU H07BQ-F 3G1,5.**

### Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

## Opis techniczny

klasa przewodu	H07BQ-F
długość przewodu	10 m
materiał kabla	Kabel pancerny
rodzaj przewodu	5G2,5
stopień ochrony IP	IP 44
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Typ wtyczki wejściowej	F
Atrybut nazwy produktu	400 V / 16 A
Napięcie w sieci	40 V

Rodzaj produktu

Przedłużacze