



## 3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S-plus 2.0 ze szczękami podstawowymi i nasadowymi, DIN 6353, Typ: 250



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313117 250
GTIN	2050001928771
Klasa artykułu	33U

### Opis

#### Wykonanie:

- **największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk**
- **długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności**
- **modułowy system tulejek ochronnych**
- **krótkie czasy uzbrajania**
- **korpus uchwyty hartowany dyfuzyjnie do  $\varnothing$  315 mm**
- **duży otwór przelotowy (wymiar E!)**
- **kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi**
- **szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F” i „Duro”**
- **możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów**
- **wysoka precyzja mocowania małych  $\varnothing$  wewnętrznych.**

#### Objaśnienie:

hartowany, bardzo sztywny i polerowany korpus uchwyty  
szczęki podstawowe z uzębieniem skośnym  
specjalny kształt z krawędzią przeciwrozpryskową  
przycisk do wymiany szczęk  
zabezpieczenie szczęk (3 x - poza wielk. 400)  
kołek do wstępnego pozycjonowania szczęki podstawowej

regulacja za pomocą 6-kąta

**Zastosowanie:**

Do wrzecion z gwintem wg DIN 800. Uchwyt od przodu połączony jest z kołnierzem za pomocą śrub i następnie mocowany na wrzecionie. Nieobrobione kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do obrabiarki, a następnie do uchwytu tokarskiego.

**Norma:**

**DIN 702-4.**

**Materiał:**

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

**w dostawie::**

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.

1 zestaw szczęk podstawowych i szczęk nasadowych.

**Wyp. dodatkowe:**

**Szczęki zamienne i zapasowe** zob. nr 313200 – 313350.

kod kolorów wyposażenia: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 10 - 250 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 92 - 252 mm

skok szczęki S: 7,7 mm

Ø zewnętrzna A: 256 mm

Przepust E: 62 mm

wysokośćuchwytuD: 98 mm

## Opis techniczny

Przepust E	62 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi	92 - 252 mm
skok szczęki S	7,7 mm
masa	28,8 kg
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K	16 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4200 min <sup>-1</sup>
wysokośćuchwytuD	98 mm
typ	250
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi	10 - 250 mm
Ø zewnętrzna A	256 mm
Ø centrowania B	235 mm
Seria	ROTA-S plus
norma	DIN 702-4

kod kolorów wyposażenia	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyt klinowy

## Akcesoria

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 250	313200 250
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250	313210 250
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do średnicy uchwytu 250	313207 250
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 250	313205 250
Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250	313250 250