

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 185 E, Ø zaciskania: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329555 6
GTIN	4045197724625
Klasa artykułu	34D

**Opis****Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

**Norma:****DIN 6343****Klasa dokładności:**

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

**wskazówka:**

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 66 mm

A: 73 mm

K: 84 mm

długość całkowita L: 110 mm

kąt α: 15 stopni

**Opis techniczny**

F	66 mm
K	84 mm
kąt α	15 stopni

A	73 mm
Ø zaciskania	6 mm
długość całkowita L	110 mm
typ	185 E