



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 165



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313455 165
GTIN	2050001929587
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 80 mm

szerokość B: 35 mm

wysokość H: 40 mm

rozstaw otworów a: 15 mm

rozstaw otworów b: 20 mm

szerokość rowka D: 14 mm

Opis techniczny

rozstaw otworów b	20 mm
dla gwintu DIN 912	M10

wysokość H	40 mm
do średnicy uchwytu	165 mm
szerokość B	35 mm
długość L	80 mm
szerokość rowka D	14 mm
rozstaw otworów a	15 mm