

Garant**Nakrętki mocujące ER wewnętrzny, do typu ER: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309621 40
GTIN	4062406093471
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.

Podkładki uszczelniające nr 309625; 309630; 309635; 309645.

Wewnętrzne nakrętki mocujące z gwintem zewnętrznym. **z rowkami.**

Pasuje do :

Oprawki do tulejek zaciskowych ER z gwintem wewnętrznym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

norma: DIN 6499 D

Długość całkowita L: 20 mm

Ø zewn. D: 50 mm

gwint: M50×1,5

maks. moment dokręcania: 120 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	20 mm
Ø zewn. D	50 mm
gwint	M50×1,5
do typu ER	40 mm
maks. moment dokręcania	120 Nm
norma	DIN 6499 D
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową