

**Garant****Nakrętki mocujące ER wewnętrzny, do typu ER: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309621 16
GTIN	4062406093440
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.  
Podkładki uszczelniające nr 309625; 309630; 309635; 309645.

Wewnętrzne nakrętki mocujące z gwintem zewnętrznym. **z sześciokątem** SW 25.

**Pasuje do :**

Oprawki do tulejek zaciskowych ER z gwintem wewnętrznym.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

**wskazówka:**

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

norma: DIN 6499 D

Długość całkowita L: 11 mm

Ø zewn. D: 24 mm

gwint: M24×1

maks. moment dokręcania: 40 Nm

**Opis techniczny**

maks. moment dokręcania	40 Nm
do typu ER	16 mm
gwint	M24×1
Ø zewn. D	24 mm
Długość całkowita L	11 mm
norma	DIN 6499 D
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową