



## Szczęki stopniowane, zestaw 3- elem., uzębienie skośne, do średnicy uchwytu: 250



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313235 250
GTIN	2050001929396
Klasa artykułu	33T

### Opis

#### Zastosowanie:

ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania.** Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzonymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do toczenia oraz wiercenia.

#### Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhms Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

#### wskazówka:

- **dokupione szczęki nasadowe i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodowego i osiowego**
- **przy dopasowywaniu do uchwytu tokarskiego zwrócić uwagę na uzębienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwytów tokarskich i szczęki

długość L: 114 mm

szerokość B: 26 mm

wysokość H: 70 mm

wersja: 2-stopniowe.

### Opis techniczny

do średnicy uchwytu	250 mm
wersja	2-stopniowe.
długość L	114 mm
szerokość B	26 mm
wysokość H	70 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego