



## Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 210



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313415 210
GTIN	2050001929488
Klasa artykułu	33T

### Opis

**Wykonanie:**

**precyzyjnie frezowane** rowki i uzębienie, **nieczernione**.

**Materiał:**

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

**Pasuje do :**

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

**Wyp. dodatkowe:**

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

**wskazówka:**

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 90 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 60 mm

rozstaw otworów a: 25 mm

rozstaw otworów b: 22 mm

szerokość rowka D: 17 mm

### Opis techniczny

wysokość H	60 mm
rozstaw otworów a	25 mm

dla gwintu DIN 912	M12
do średnicy uchwytu	210 mm
szerokość B	40 mm
szerokość rowka D	17 mm
długość L	90 mm
rozstaw otworów b	22 mm