

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 185 E, Ø zaciskania: 29 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329555 29     |
| GTIN             | 4045197724854 |
| Klasa artykułu   | 34D           |

**Opis****Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

**Norma:****DIN 6343****Klasa dokładności:**

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

**wskazówka:**

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 66 mm

A: 73 mm

K: 84 mm

długość całkowita L: 110 mm

kąt α: 15 stopni

**Opis techniczny**

|              |       |
|--------------|-------|
| A            | 73 mm |
| Ø zaciskania | 29 mm |
| F            | 66 mm |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| kąt $\alpha$        | 15 stopni |
| K                   | 84 mm     |
| długość całkowita L | 110 mm    |
| typ                 | 185 E     |