

**Szczęki segmentowe, zestaw 3-elem., aluminium, do średnicy uchwytu: 210****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 313437 210 |
| GTIN | 2050001929556 |
| Klasa artykułu | 33T |

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Zastosowanie:

mocowanie obwodowe, powodujące niewielkie odkształcenia.

Materiał:

aluminiowe.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 72,5 mm

szerokość B: 140 mm

wysokość H: 58 mm

rozstaw otworów a: 35 mm

rozstaw otworów b: 22 mm

szerokość rowka D: 17 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------|--------|
| do średnicy uchwytu | 210 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|-------------------|---------|
| długość L | 72,5 mm |
| szerokość rowka D | 17 mm |
| szerokość B | 140 mm |
| rozstaw otworów a | 35 mm |
| rozstaw otworów b | 22 mm |
| wysokość H | 58 mm |