

**Garant****Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 52/75mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 274040 52/75  |
| GTIN             | 4062406093907 |
| Klasa artykułu   | 21U           |

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

$D_1 = \text{min. } \varnothing$  dla 1 wcięcia /  $D_2 = \text{maks. } \varnothing$  dla 1 wcięcia.

**Opis techniczny**

|   |       |
|---|-------|
| minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$  | 75 mm |
| minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$  | 52 mm |
| maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$ | 28 mm |
| rodzaj zastosowania                         | prawe |
| Klucz systemowy                             | tak   |
| Szerokość skrawania W                       | 4 mm  |

Rodzaj produktu

Uchwyty ostrzy