

**Szczęki jednolite, zestaw 3-elem., uzębienie skośne, do średnicy uchwytu: 315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313225 315
GTIN	2050001929174
Klasa artykułu	33T

Opis**Wykonanie:**

Uzębienie hartowane i szlifowane.

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzonymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Materiał:

C45, ulepszona cieplnie.

Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhm Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

Pasujące do kodu barwnego: Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

długość L: 140 mm

szerokość B: 32 mm

wysokość H: 81 mm

Opis techniczny

długość L	140 mm
-----------	--------

szerokość B	32 mm
wysokość H	81 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego