

**Garant****Uchwyty płytek skrawających Medium do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 29/40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274012 29/40
GTIN	4062406094126
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275000 – 275015.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

$D_1$  = min.  $\varnothing$  dla 1 wcięcia /  $D_2$  = maks.  $\varnothing$  dla 1 wcięcia.

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	40 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	29 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	22 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Klucz systemowy	tak
Szerokość skrawania W	3 mm

Rodzaj produktu

Uchwyty ostrzy