



## Szczęki stopniowane, zestaw 3-elem., uzębienie proste, do średnicy uchwytu: 160



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313237 160
GTIN	2050001929426
Klasa artykułu	33T

### Opis

#### Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzonymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do toczenia oraz wiercenia.

#### Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhms Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

#### wskazówka:

- **dokupione szczęki nasadowe i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodowego i osiowego**
- **przy dopasowywaniu do uchwytu tokarskiego zwrócić uwagę na uzębienie.**

długość L: 66,6 mm

szerokość B: 20 mm

wysokość H: 46 mm

wersja: 3-stopniowe.

### Opis techniczny

wersja	3-stopniowe.
szerokość B	20 mm
długość L	66,6 mm
do średnicy uchwytu	160 mm
wysokość H	46 mm
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego